




**EN** Stainless steel V2A, brushed  
**DE** Edelstahl V2A, gebürstet  
**FR** Acier inoxydable V2A, brossé  
**ES** Acero inoxidable V2A, cepillado  
**IT** Acciaio inox V2A, spazzolato  
1)



**EN** Stainless steel V4A, brushed  
**DE** Edelstahl V4A, gebürstet  
**FR** Acier inoxydable V4A, brossé  
**ES** Acero inoxidable V4A, cepillado  
**IT** Acciaio inox V4A, spazzolato  
1)



**EN** Stainless steel V4A, high gloss polished with Chrome-Finish  
**DE** Edelstahl V4A, hochglanzpoliert mit Chrom-Optik  
**FR** Acier inoxydable V4A, poli brillant avec finition chromée  
**ES** Acero inoxidable V4A, pulido de alto brillo con acabado de cromo  
**IT** Acciaio inox V4A, lucido con finitura cromata  
1)



**EN** Stainless steel V4A, brushed with Bronze-Finish  
**DE** Edelstahl V4A, gebürstet mit Bronze-Optik  
**FR** Acier inoxydable V4A, brossé avec finition bronze  
**ES** Acero inoxidable V4A, cepillado con acabado de bronce  
**IT** Acciaio inox V4A, spazzolato con finitura bronzo  
2)



**EN** Stainless steel V4A, high gloss polished with Brass-Finish  
**DE** Edelstahl V4A, hochglanzpoliert mit Messing-Optik  
**FR** Acier inoxydable V4A, poli brillant avec finition laiton  
**ES** Acero inoxidable V4A, pulido de alto brillo con acabado de latón  
**IT** Acciaio inox V4A, lucido con finitura ottone  
2)



**EN** Stainless steel V4A, brushed with Titanium-Finish  
**DE** Edelstahl V4A, gebürstet mit Titan-Optik  
**FR** Acier inoxydable V4A, brossé avec finition titane  
**ES** Acero inoxidable V4A, cepillado con acabado de titanio  
**IT** Acciaio inox V4A, spazzolato con finitura in titanio  
2)



**EN** Stainless steel V4A, high gloss polished with Titanium-Finish  
**DE** Edelstahl V4A, hochglanzpoliert mit Titan-Optik  
**FR** Acier inoxydable V4A, poli brillant avec finition titane  
**ES** Acero inoxidable V4A, pulido de alto brillo con acabado de titanio  
**IT** Acciaio inox V4A, lucido con finitura in titanio  
2)



**EN** Stainless steel V4A, brushed with Gold-Finish  
**DE** Edelstahl V4A, gebürstet mit Gold-Optik  
**FR** Acier inoxydable V4A, brossé avec finition or  
**ES** Acero inoxidable V4A, cepillado con acabado dorado  
**IT** Acciaio inox V4A, spazzolato con finitura oro  
2)

1) **EN** 3 mm stainless steel front panel. Excellent scratch and wear resistant surface. **DE** 3 mm Frontblende aus rostfreiem Edelstahl. Oberfläche mit hervorragender Kratz- und Verschleißfestigkeit. **FR** Face avant en acier inoxydable de 3 mm. Excellente résistance aux rayures et à l'usure. **ES** Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm. Excelente superficie resistente a arañazos y desgaste. **IT** Frontalino in acciaio inox 3 mm. Eccellente superficie resistente ai graffi e all'usura.

2) **EN** 3 mm stainless steel front panel with PVD finish (Physical Vapour Deposition). Excellent scratch and wear resistant surface. **DE** 3 mm Frontblende aus rostfreiem Edelstahl mit PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition). Oberfläche mit hervorragender Kratz- und Verschleißfestigkeit. **FR** Face avant en acier inoxydable de 3 mm avec revêtement PVD (Physical Vapour Deposition). Excellente résistance aux rayures et à l'usure. **ES** Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm con recubrimiento PVD (Physical Vapour Deposition). Excelente superficie resistente a arañazos y desgaste. **IT** Frontalino in acciaio inox 3 mm con rivestimento PVD (Physical Vapour Deposition). Eccellente superficie resistente ai graffi e all'usura.



# CHOOSE YOUR COLOR!

Discover the variety of design options and customize your DoorBird.



# CHOOSE YOUR COLOR!

<b>RAL 1001</b> beige	<b>RAL 1003</b> signalgelb / signal yellow	<b>RAL 1004</b> goldgelb / golden yellow
<b>RAL 1016</b> schwefelgelb / sulfur yellow	<b>RAL 1017</b> safrangelb / saffron yellow	<b>RAL 1037</b> sonnengelb / sun yellow
<b>RAL 2002</b> blutorange / vermilion	<b>RAL 2004</b> reinorange / pure orange	<b>RAL 3000</b> feuerrot / flame red
<b>RAL 3007</b> schwarzrot / black red	<b>RAL 3014</b> altrosa / antique pink	<b>RAL 3028</b> reinrot / pure red
<b>RAL 4004</b> bordeauxviolett / claret violet	<b>RAL 4005</b> blaulila / blue lilac	<b>RAL 4006</b> verkehrspurpur / traffic purple
<b>RAL 4009</b> pastellviolett / pastel violet	<b>RAL 5002</b> ultramarinblau / ultramarine blue	<b>RAL 5004</b> schwarzblau / black blue
<b>RAL 5012</b> lichtblau / light blue	<b>RAL 5013</b> kobaltblau / cobalt blue	<b>RAL 5018</b> türkisblau / turquoise blue
<b>RAL 5022</b> nachtblau / night blue	<b>RAL 6000</b> patinagrün / patina green	<b>RAL 6006</b> grauoliv / grey olive
<b>RAL 6018</b> gelbgrün / yellow green	<b>RAL 6019</b> weißgrün / pastel green	<b>RAL 6027</b> lichtgrün / light green
<b>RAL 7001</b> silbergrau / silver grey	<b>RAL 7004</b> signalgrau / signal grey	<b>RAL 7006</b> beigegrü / beige grey
<b>RAL 7011</b> eisengrau / iron grey	<b>RAL 7015</b> schiefergrau / slate grey	<b>RAL 7016</b> anthrazitgrau / anthracite grey
<b>RAL 7023</b> betongrau / concrete grey	<b>RAL 7033</b> zementgrau / cement grey	<b>RAL 7044</b> seidengrau / silk grey
<b>RAL 8004</b> kupferbraun / copper brown	<b>RAL 8011</b> nussbraun / nut brown	<b>RAL 8016</b> mahagonibraun / mahogany brown
<b>RAL 8023</b> orangebraun / orange brown	<b>RAL 8028</b> terra Braun / terra brown	<b>RAL 9002</b> grauweiß / grey white
<b>RAL 9006</b> weißaluminium / white aluminium	<b>RAL 9007</b> graualuminium / grey aluminium	<b>RAL 9010</b> reinweiß / pure white
<b>RAL 9016</b> verkehrsweiß / traffic white	<b>DB 703</b> Eisenglimmer / pearled dark grey	

- \* EN The listed colors are not binding. For the exact color determination we recommend a valid RAL color register.
- \* DE Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir ein gültiges RAL-Farbbregister.
- \* FR Les couleurs indiquées ne sont pas contractuelles. Pour une sélection exacte de la couleur reportez-vous à une palette de couleurs RAL.
- \* ES Los colores mostrados no son contractuales. Para la selección exacta del color recomendamos un registro de color RAL válido.
- \* IT I colori indicati non sono vincolanti. Per l'esatta determinazione del colore si consiglia di utilizzare un registro colori RAL valido.